

「やりたい」が「できる」と  
毎日はもっと自由に快適に。

やりたかったことを誰でもかんたんに  
欲しかった機能をしっかり搭載  
さらに、BASIOシリーズ初の5G通信対応\*。  
スマートフォンをもっと使いこなして楽しみたい  
そんなあなたにぴったりの  
毎日を応援するスマートフォン BASIO active 誕生。



シルバー      ネイビー      レッド

\*5G通信は一部エリアで使用可能です。詳しくはauまたはUQホームページでご確認ください。※商品写真および画面・画像はイメージです。

主な仕様 BASIO active (ペイシオ アクティブ) SHG09			
カラー	シルバー / ネイビー / レッド	最大通信速度	受信最大2.1Gbps <sup>*3</sup> / 送信最大218Mbps <sup>*3</sup>
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約71×158×9.4mm(最厚部約10.2mm)	ディスプレイ	約5.7インチ TFT (HD+)
重量	約174g	カメラ	メイン 約1,200万画素CMOS サブ(イン) 約800万画素CMOS
バッテリー容量	4,000mAh	撮影サイズ	静止画(最大) メイン 4,000×3,000ドット / サブ 3,264×2,448ドット 動画(最大) メイン・サブ 1,920×1,080ドット
充電時間	約140分(Type-C共通ACアダプタ02[別売]使用時)	Wi-Fi*	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
連続通話時間 <sup>*1</sup>	約3,000分	Bluetooth*	Ver 5.1
連続待受時間 <sup>*1</sup>	約770時間	外部デバイス・その他	USB Type-C*端子 / 3.5φ(3極/4極)イヤホンマイク端子 <sup>**</sup>
SIM	nanoSIM	防水 / 防塵 / 耐衝撃(落下)	○(IPX5/8) / ○(IP6X) / ○(MIL-STD-810H Method 516.8:Shock-ProcedureIV)
OS	Android™ 12	Wi-Fiテザリング	最大接続数10台
CPU	Snapdragon® 695 5G Mobile Platform 2.2 GHz×2+1.8GHz×6	生体認証	指紋・顔認証
メモリ	内蔵(RAM)	64GB / 4GB	
	外部	microSD / SDHC / SDXC(最大1TB)	
対応通信規格	5G <sup>**</sup> / 4G LTE / WiMAX 2+	おサイフケータイ <sup>®</sup>	—

\*1 日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。\*2 5G通信は一部エリアで使用可能です。詳しくはauまたはUQホームページでご確認ください。\*3 一部エリアで提供。\*4 一部の「4極イヤホンマイク」について、検出できないものがあります。※記載の内容は端末の仕様です。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。通信速度は機器の能力に依存します。通信速度は、技術規格上の最大通信速度であり、今後、速度低下も含め、変更になる可能性があります。※テザリング時の通信速度は接続先の機器能力に依存します。※詳しくはauまたはUQホームページをご覧ください。※本機種は計測センサーやGPSにより得られる測位などの情報は、あくまで目安となり、高度な信頼性を必要とする目的での利用はできません。測位の誤差による損害および逸失利益に関して、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

**[防水・防塵について]** ★SIMカード / microSDメモリカードトレイをしっかりと閉じてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。●IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5リットル / 分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。●IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところの本製品を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。●IP6Xとは、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れかかはんさせ、取り出したときに電話機の内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。●本製品の防水性能は、常温(5℃~35℃)の真水・水道水にのみ対応しています。以下の例に挙げたような液体をかけたり、浸けたりしないでください(例:温水 / 石けん / 洗剤 / 入浴剤などの入った水 / 海水 / プールの水 / 温泉 / 熱湯など)。また、砂や泥なども付着させないでください。●周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲で使用してください。●オプションは防水性能を有していません。水に濡れるような場所では使用しないでください。●本製品が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる異常発熱・焼損・火災・故障・やけどなどの原因となります。●送話口、スピーカー、イヤホンマイク端子、外部接続端子などに水滴を残さないでください。●防水・防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず2年に1回部品の交換をおすすめします(有料)。

**[耐衝撃(落下)について]** ●米国防務省が制定したMIL-STD-810H Method 516.8:Shock-ProcedureIVに準拠した規格において、高さ1.22mから鋼板に製品を26方向で落下させる試験を実施。すべての衝撃に対して保証するものではありません。MIL規格の詳細については「取扱説明書」をご覧ください。

**[お風呂場での使用について]** ●お風呂場では、室温は40℃以下、湿度は99%以下、連続2時間以内の範囲でご使用ください。その後、必ず所定の方法で水抜きおよび自然乾燥を行ってください。なお、全ての機能の連続動作を保証するものではありません。●急激な温度変化は、結露の原因となりますので本体が常温になってからお風呂場に持ち込んでください。●高温のお湯をかけたり、温まった本製品に冷たい水をかけないでください。●お風呂場でイヤホンマイクや外部接続機器を接続して使用しないでください。●お風呂場では絶対に充電を行わないでください。

**[ハンドソープのご使用について]** ●国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープを使って洗うことができます(シャープ株式会社調べ)。その他(アルカリ性のハンドソープ・食器用洗剤・固形石けん・粉末石けん等)の洗剤は使用しないでください。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、すべての泡タイプのハンドソープで洗えることを保証するものではありません。本製品を洗う際は、完全に電源を切ってから行ってください。

**[アルコール除菌シートでの拭き取り試験について]** ●エタノール70%での1,000回の拭き取り試験を実施。アルコール除菌シートでの拭き取りを想定した試験において、著しい変色・退色・塗装の剥がれのないことを確認しています(シャープ株式会社調べ)。ただし、すべての変色・退色・塗装の剥がれや変形しないことを保証するものではありません。

注意 携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お客さまの都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

●「BASIO」はKDDI株式会社の登録商標です。●「充電だよメール」「家とリンク」「トリプルバックトラック」「スロートーク」「はかりビュー」は、シャープ株式会社の登録商標です。●Google, Android, Google Play, YouTube, およびその他のマークは Google LLC の商標です。●Qualcomm および Snapdragon は Qualcomm Incorporated の商標または登録商標です。●本製品には株式会社モリサワの書体、新ゴ R、新ゴ M を搭載しています。「新ゴ」は、株式会社モリサワの登録商標です。●Wi-Fi 6E, Wi-Fi Alliance の登録商標です。●Bluetooth のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。●本製品は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。●Bluetooth のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、シャープ株式会社は、このマークをライセンスして使用しています。その他の商標およびロゴは、それぞれの所有者に帰属します。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●USB Type-C は USB Implementers Forum の登録商標です。●Oracle と Java は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名などは各社の商標または登録商標である場合があります。●画面はハモミ合成で画面点灯時のイメージです。●その他掲載の商品および機能などの名称はそれぞれ各社が登録商標または商標として使用している場合があります。●仕様およびデザインは性能・機能向上のため、変更される場合があります。

KDDI株式会社 / 沖縄セルラー電話株式会社  
ホームページ

au <https://www.au.com/>  

 UQ <https://www.uqwimax.jp/>

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイ画面の表示はすべてイメージです。

このカタログは2022年8月現在のものです。

製造元 シャープ株式会社 〒590-8522 大阪府堺市堺区区町1番地  
AMA0394 2209 BASIO active メーカーカタログ

BASIO active

ペイシオ アクティブ

SHG09

BASIO active が  
あなたの毎日を応援



SHARP  
Be Original.

5G対応



※国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープを使って洗うことができます(シャープ株式会社調べ)。その他の洗剤は使用しないでください。

おすすめ1 いつでもあんしん・快適・清潔に



おすすめ2 家族ともっとつながる



おすすめ3 スマホライフをかんたん便利に

## あんしんの電池持ちとハンドソープ対応で、 外出時も快適・清潔に

### 確かな電池持ち

#### 4,000mAhバッテリー

電池切れの心配が減り、  
外出先でもあんしんです。

※お客さまのご使用環境やご利用状況  
により使用可能時間は異なります。



### スマホを洗えて清潔

#### ハンドソープ対応/ アルコール除菌シート対応

泡タイプのハンドソープでまる洗いが可能。  
アルコール除菌シートでも、手軽にお手入れ  
できます。

※国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープを使って洗うこと  
ができます(シャープ株式会社調べ)。その他の洗剤は使用しないで  
ください。詳細は裏表紙をご確認ください。

### 接種証明書アプリが使える

#### NFC対応

近距離無線方式「NFC」に対応しているので、  
新型コロナワクチンの接種証明書をいつでも  
提示\*できます。

\*接種証明書の提示には事前に設定が必要です。



### 万が一のときにも

#### 耐衝撃/防水・防塵

落としても壊れにくく、  
キッチンなどで水濡れを  
気にせず使えます。

※注意事項詳細は裏表紙をご確  
認ください。



## 電話・メール専用ボタンや「元気だよメール」で、 家族ともっとつながる

### 知りたいこと、 やりたいことを声で操作

#### 音声検索キー

情報を調べたり、アラーム設定なども  
話しかけるだけ。



### 大画面なのに持ちやすい

← 原寸大 横幅約71mm →



電話キー ホームキー メールキー

大きく、押しやすいボタンが  
電話やメールを **光って** お知らせ

### よく使う機能をわかりやすく

#### シンプルなホーム画面

よく使う機能を厳選して、  
見やすい大きさに配置しました。

#### 楽ともリンク

よく使う連絡先を登録でき、  
電話やメールがすぐにできます。

### 電話もメールも かんたんボタン操作

#### 大きなフロントキー

大きく、押しやすく、使いやすい、通話やメールの  
専用ボタン。不在着信やメール受信も、ボタンが  
光ってお知らせします。

### 離れて暮らしていても あんしんをお知らせ

#### 元気だよメール

1日の最初に本機を使用したときなどに、  
登録した相手へ自動的にメールで通知します。

※ auメールでのみご利用いただけます。



### 危険な状態を周囲にお知らせ

#### 緊急ブザー

体調不良や危険な状態のとき  
など、大きな音で周囲の人に  
知らせます。



### 会話も弾む聞き取りやすさ

#### トリプルくっきりトーク/スロートーク

相手の声を強調したり、ゆっくり聞こえるように  
して、内容を聞き取りやすくします。

### 色鮮やかで見やすい大画面

#### はっきりビュー

色の鮮やかさや見え方を最適に自動調整。  
地図やWEBページ、メールも見やすく表示  
します。



※出荷時の設定はONです。

### とっておきの写真を手軽に

#### かんたん・きれいに撮れるカメラ

被写体に合わせて最適なモードに自動で賢く  
設定してくれる「AIオート」搭載。自慢したくなる  
素敵な写真をかんたんに撮影できます。

#### ■ モードの例



## 指紋認証とQRコード決済で、 スマホ利用もお買い物もかんたん便利に

### 家では顔で 外では指紋でロック解除

#### 顔認証・指紋認証


マスクをしたままでも指紋でさっと  
ロック解除できます。

### 現金を触らずスマートに

#### 簡単お支払い機能

指紋センサーの長押しでau PAYなど  
登録したアプリをすぐ起動できます。

※事前に設定が必要です。



### おすすめ情報にかんたん操作で アクセス。使い方も学べる

#### トピックスクリーン

#### ■ 歩数計・おすすめ情報

歩数計や最新ニュース・動画・ショッピング情報・  
クーポンなど、時間帯によって変化するおすすめ  
情報を確認できます。

● 毎日、朝・昼・夜に情報更新



#### ■ スマホ使い方教室

ケータイでおなじみの機能から、スマホならではの  
おすすめ機能まで、動画でわかりやすく学べます。

※トピックスクリーンはKDDI提供のアプリです。

※掲載情報は変更になる場合があります。

※通信料がかかります。



ホーム画面を上からスライドで  
かんたんに利用できます

### au スマホ教室



※ 商品写真および画面・画像はイメージです。